

SUPER FLOATER

高速浮上混合機〈スーパーフローター〉
High Speed Floating Mixer

省エネルギー型混合機

Energy-saving mixer



粉・粒・液体物の安定した高精度混合を可能にした 3次元運動、省エネルギー型混合機誕生!!


An energy-saving mixer, capable of stable and high precision mixing of powders, granules and fluids.

スーパーフローターは未来の傾向をより適確に捉えた世界で初めての新しい原理の混合機です。混合原理はバッチ混合において、混合容器〔缶〕に3次元運動を与えることにより、粉・粒・液体物の浮上化と流動化運動を行なわせて混合容器内の密度を小さくし、攪拌抵抗が減少している状態でアジテータにより攪拌します。このため高精度な混合が可能です。

The Super Floater is the world's first mixer based on new principles, and has accurately captured the trends of the future. The 3-dimensional motion of the mixing vessel (can), which allows both the fluidization and flotation of material, reduces the density inside the vessel, and the movements of the agitator are added under this reduced agitation resistance. These principles make highly precise batch mixing possible.

混合材の浮上・流動化運動図

Diagram of 3-D movement



〈用途 Applications〉

薬品 Chemicals	医薬品（細粒剤、打錠用顆粒、カプセル用顆粒、漢方薬）、化学薬品の粉体、液体の混合および造粒 Mixing and granulation of powders and fluids of pharmaceuticals (fine granules, granules for tablet making and capsules, herb medicines) and chemicals
食品 Foodstuffs	添加剤、インスタントスープ、粉末飲料、油脂類の混合、着色 Mixing and coloring of additives, instant soups, fats and oils, powdered drinks

〈 特長 Features 〉

① 省エネルギー〔70%の減少〕

Energy savings
[decrease by 70%]

混合容器(缶)固定式で上から攪拌翼を取り付けた場合と、缶を振動させた場合とでは攪拌翼のエネルギーは約70%の省エネルギーとなります。

つまり、従来機の1/3のエネルギーで同じ攪拌効果を得ることが出来ます。

Compared with agitating material in a stationary vessel, vibrating the mixing vessel itself saves about 70% of agitation blade energy.

In other words, the same agitation effects can be achieved with 1/3rd the energy of conventional mixers.

③ 多用途〔粉・粒・液体物混合〕

Various Usages
[for powders, granules, fluids]

スーパーフローターは、あらゆる素材の混合を容易に行ない、従来の混合機に比べ混合精度は非常に高く、比重差が大きいものでも混合が出来ます。また、袋詰め完全混合のため、混合容器(缶)の摩耗が全くありません。

Mixed material in a plastic bag is put into the mixing vessel for mixing work, and upon completion, the bag with material inside is taken out of the vessel. This keeps dust from scattering and eliminates the need to wash the vessel when changing formulas.

② 洗浄不要〔バッグ内混合〕

No washing required
[mixing inside the bag]

プラスチックバッグに混合材を入れてからそのまま缶に入れて、混合作業を行います。

作業完了後、バッグ内に混合材が入ったまま取り出します。その後の粉塵等の飛散がありません。

また、配合替え時に缶の洗浄が不要です。

Various materials, even if there is a large difference in gravity, can be mixed easily with much higher accuracy compared to conventional mixers.

Thorough material mixing in a plastic bag completely prevents abrasion of the mixing vessel.

④ 省設備〔チェンジ缶〕

Equipment saving
[replacement cans]

混合機1台に対し混合容器(缶)は、3サイズを取替えが可能で混合機の設置台数が省け、ロット替え作業が簡単です。

SFC-50型は10L、20L、50Lの取り付け可能です。

3 sizes (10, 20 and 50L) of mixing vessels (cans) per unit are available for replacement, which eliminates the need for additional units and simplifies lot changes.


化粧品 Cosmetics	粉末と油脂類の均一混合 Uniform mixing of powders as well as fats and oils
プラスチック Plastics	充填材、安定剤、滑材、顔料の分散、湿潤 Dispersion and wetting of fillers, stabilizers, lubricants and pigments
その他 Others	高密度疎水性の混合、セラミックス、アルミナ、カーボン、半導体、触媒、ガラス、トナー等 Mixing of high density hydrophobicity, ceramic, alumina, carbon, semiconductors, catalysts, glass, toner, etc.

仕様 Specifications

型式 Model	ボトムアジテータ Bottom agitator	トップアジテータ Top agitator	バキュームポンプ Vacuum pump	適合混合容器 Mixing vessel (can)	容器材質 Material of can	総電気容量 Power supply	エア量 Air capacity	質量 Machine weight	設置面積 Installation space
SFC-50	3相 3 phase 200V 0.4kW インバータ方式 Inverter type	3相 3 phase 200V 1.5kW インバータ方式 Inverter type	3相 3 phase 200V 1.3/1.9kW (50/60Hz)	10、20、50 選択 Selection 標準は20L Standard	SUS304	3相 3 phase 200V 3.2/3.8kW 30AT (50/60Hz)	60L/min (ANR) (0.69MPa)	本体 400kg Body バキュームポンプ 45kg Vacuum pump	1m ²

テストデータ Test data

混合曲線 Mixing curve



○ 使用機種: SFC-50
Model

○ 使用素材
Materials used


内訳 Items	質量 Weight	見掛け比重 Apparent specific gravity	平均粒度 Average particle size
炭酸カルシウム Calcium carbonate	10kg	0.6	3μ
顔料 (青色) Pigment (blue)	50g	0.45	0.5μ

○ 使用缶: 20L
Can used

バイブレータ
Vibrator
アジテータ
Mixing agitator

加速度 5~15G
Acceleration
羽根
Blade : A型、3枚
Type A 3 pcs
羽根回転数
RPM of agitator blade : 2000RPM
無負荷電流
Unload current : 1.2A
負荷電流
Load current : 2.1A

寸法図 Dimensions



*本カタログに記載の仕様等は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
*取扱の際は、必ず説明書をよくお読みの上で使用ください。

先進技術とトータルシステムで貢献

株式会社 カワタ www.kawata.cc

本社 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-15-15(第一協業ビル) TEL(06)6531-8211(代) FAX(06)6531-8216
 仙台営業所 〒982-0003 仙台市太白区郡山2-5-14(クレセント郡山) TEL(022)308-6361(代) FAX(022)308-6364
 小山営業所 〒323-0811 栃木県小山市犬塚5-13-1(アートコア) TEL(0285)24-6531(代) FAX(0285)24-6567
 高崎営業所 〒370-0046 群馬県高崎市江木町1460-3 TEL(027)310-1701(代) FAX(027)321-4353
 埼玉営業所 〒332-0004 埼玉県川口市領家5-5-13 TEL(048)224-0008(代) FAX(048)224-0090
 東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-7-6 TEL(03)5645-7880(代) FAX(03)5645-7882
 南関東営業所 〒243-0013 神奈川県厚木市泉町14-2(TYG第二泉町ビル) TEL(046)229-6828(代) FAX(046)229-6810
 静岡営業所 〒422-8041 静岡県駿河区中田4-1-26 TEL(054)287-2040(代) FAX(054)287-2344
 名古屋営業所 〒461-0021 名古屋市東区大曾根1-2-22 TEL(052)918-7510(代) FAX(052)911-3450
 大阪営業所 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-15-15(第一協業ビル) TEL(06)6531-8011(代) FAX(06)6531-8216
 広島営業所 〒730-0801 広島市中区寺町5-27(パークヒルズ城南ビル) TEL(082)295-7700(代) FAX(082)295-7710
 九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-11-28(博多サンシティビル) TEL(092)412-6767(代) FAX(092)412-6591
 東京工場 〒332-0004 埼玉県川口市領家5-5-13 TEL(048)224-0008(代) FAX(048)224-0090
 大阪工場 〒557-0034 大阪市西成区松3-12-36 TEL(06)6657-0858(代) FAX(06)6657-0894
 三田工場 〒669-1313 兵庫県三田市福島宮野前501-17 TEL(079)563-6933(代) FAX(079)563-6947
 宇都宮センター 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野4-6-7 岩槻工業団地内 TEL(048)-793-0330(代) FAX(048)-793-0331
 海外拠点 中国・台湾・タイ・ベトナム・マレーシア・シンガポール・インドネシア・フィリピン・ドイツ・アメリカ

*These specifications are subject to change without notice.
*Please read the instruction manual carefully before use.

Total Systems Engineer

KAWATA MFG. CO., LTD.

Japan	HEAD OFFICE (International Division)	Phone81-6-6531-8211 Fax81-6-6531-8216 Phone81-6-6531-2914 Fax81-6-6531-8216
Sales Office		
China	KAWATA(SHANGHAI) CO., LTD. Shanghai Office Suzhou Office Tianjin Office Shenzhen Office Guangzhou Office	Phone86-21-6289-8989 Fax86-21-6279-1266 Phone86-512-6825-0628 Fax86-512-6825-0728 Phone86-22-2410-9890 Fax86-22-2412-8573 Phone86-755-8229-5250 Fax86-755-8229-5251 Phone86-20-8755-5596 Fax86-20-8755-5593
Hong Kong	KAWATA MACHINERY (HK) LTD.	Phone852-2850-8990 Fax852-2850-7151
Taiwan R.O.C	TAIWAN KAWATA CO., LTD.	Phone886-3-534-1847 Fax886-3-534-1848
Thailand	KAWATA (THAILAND) CO., LTD.	Phone66-2-276-0765 Fax66-2-276-0721
Vietnam	KAWATA (THAILAND) CO., LTD. (HANOI REPRESENTATIVE OFFICE)	Phone84-4-2185560 Fax84-4-7545894
Malaysia	KAWATA MARKETING. SDN. BHD.	Phone60-6-678-6666 Fax60-6-678-4992
Singapore	KAWATA PACIFIC PTE. LTD.	Phone65-6286-8817 Fax65-6286-5519
Indonesia	KAWATA PACIFIC PTE. LTD. (JAKARTA REPRESENTATIVE OFFICE)	Phone62-21-5322585 Fax62-21-5322582
Philippines	KL Automation Equipment Sales & Services (KAWATA MFG. CO., LTD REPRESENTATIVE OFFICE)	Phone63-2-681-6174
Germany	KAWATA MFG. CO., LTD., LIAISON OFFICE EUROPE.	Phone49-6251-136990 Fax49-6251-136991
U.S.A.	CONAIR KAWATA Sales & Service Co.	Phone1-814-432-6368 Fax1-814-432-6267
Plant		
China	KAWATA MACHINERY MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD.	Phone86-21-3407-3260 Fax86-21-3407-3263
Malaysia	KAWATA-ENGE MFG. SDN. BHD.	Phone60-6-678-6666 Fax60-6-678-4992